

Fiche matériel



Nom du matériel :
Rhéostat



Marque :



Type :



Localisation :
Bâtiment A et B



Personne à contacter :
Technicienne de Labo (A015)



Caractéristiques :

Différentes valeurs :

*10 Ω - 8 A (bâtiment B)

*11 Ω - 7.4 A (bâtiment A)

*25 Ω - 5 A (bâtiment B)

*50 Ω - 3.6 A (bâtiment A)

*100 Ω - 2.5 A (bâtiment B)

*210 Ω - 1.7 A (bâtiment B)

*330 Ω - 1.4 A (bâtiment B)

*500 Ω - 1.1 A (bâtiment A)

*1000 Ω - 0.8 A (bâtiment B)



Précaution d'emploi :